



HZI811

Contrôleur

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Fonctions

Classe de précision Classe 3

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Puissance

Puissance consommée 7,5 VA

Mesures

Plage de mesure de la fréquence 50 à 60 Hz

Plage de mesure de tension 110 à 400 V

Dimensions

Profondeur produit installé 58 mm

Hauteur produit installé 93 mm

Largeur produit installé 106 mm

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1,5mm²

Section de raccordement en câble rigide 1,5mm²

Type de connexion cage à vis

Équipement

Type d'afficheur LCD

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP2X

Conditions d'utilisation

Température de service -20...60 °C

Altitude 2000 m

Température de stockage/transport -20...60 °C